

Označení tlakových lahví

Východiskem pro všechna značení je norma DIN EN 1089-3



Barva náteru TL:
Jasně zelená
(RAL 6018)

Argonové směsi bez vodíku*

Ferroline C8
Ferroline C18
Ferroline C25
Ferroline X4
Ferroline X8
Ferroline C6 X1
Ferroline C12 X2
Ferroline C5 X5
Ferroline He20 C8
Inoxline X2
Inoxline C2
Inoxline He15 C2
Inoxline C3 X1
Inoxline N1
Inoxline N2
Inoxline He15 N1
Inoxline He3 H1*
Aluline He15
Aluline He30
Aluline He50
Aluline He70
Aluline He90
Aluline He15 N
Aluline He30 N
Aluline He50 N
Aluline He70 N



Barva náteru TL:
Červená
(RAL 3000)

Argonové směsi s vodíkem*

Inoxline H2
Inoxline H5
Inoxline H7
Inoxline He3 H1*
Inoxline He15 H2 N
Inoxline He30 H2 C

Formovací plyn s vodíkem

Formovací plyn H2
Formovací plyn H5
Formovací plyn H8
Formovací plyn H10
Formovací plyn H12
Formovací plyn H15
Formovací plyn H20

Palivové plyny

Vodík
Propan
Propen
MAPP



Barva náteru TL:
Šedá
(RAL 7037)

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý



Barva náteru TL:
Šedá/Žlutá olivová
(RAL 9010/1020)

Oxid uhličitý

Gourmet C



Barva náteru TL:
Čemá
(RAL 9005)

Dusík

Dusík 4.0
Dusík 5.0
Nitrouct



Barva náteru TL:
Bílá/Žlutá olivová
(RAL 9010/1020)

Kyslík a směsi kyslíku a oxidu uhličitého

Gourmet O
Gourmet O80
Kyslík pro dýchání



Barva náteru TL:
Bílá
(RAL 9010)

Kyslík

Kyslík technický
Oxicut
Kyslík lékařský



Barva náteru TL:
Jasně zelená/Žlutá olivová
(RAL 6018/1020)

Směsi dusíku a oxidu uhličitého

Gourmet N80
Gourmet N70
Gourmet N50



Barva náteru TL:
Kaštanová
(RAL 3009)

Acetylen

Acetylen



Barva náteru TL:
Tmavě zelená
(RAL 6001)

Argon

Svařovací argon
Speciální svařovací argon



Barva náteru TL:
Modrá
(RAL 5010)

Oxid dusný

Oxid dusný lékařský



Barva náteru TL:
Hnědá
(RAL 8008)

Helium

Helium



Barva náteru TL:
Čemá/Žlutá olivová
(RAL 9005/1020)

Dusík

Gourmet N