

Návod k použití

NLG02

Kvalitní červené svářečské rukavice z hovězinové štípenky, s pohyblivým palcem a plně olemovanými prsty. Podšívka žerzej na dlani, bavlněná podšívka manžety.
V souladu s požadavky norem EN12477A



Velikost 10 - vyznačena potiskem na vnitřní straně rukavice

EN 12477 A



3 2 2 3

Propichování
Trhání
Řez
Abraze



4 1 4 X 3 X

Velké množství tekutého kovu
Malé kapky tekutého kovu
Radiální teplo
Konvekční teplo
Kontaktní teplo
Chování při hoření



Zdravotní požadavky:

Hodnoty pH, Cr(6) a PCB všech materiálů byly testovány a splňují požadavky CE směrnic.

Barvení: poúštění barvy se při užití nevyskytlo.

Návod na použití:

Tyto rukavice jsou určeny pro svařování MIG/MAG a obalenou elektrodou.

Záruka:

Tento výrobek je zaručeně bez vad. Vzhledem k různosti aplikací, je na uživateli posoudit vhodnost výrobku pro danou aplikaci.

Praní, sušení a žehlení:

Neužívejte bělidla ani kyseliny, pouze standardní prací prostředky. Vlastnosti kůže se po 1 až 2 praních změní, typické je ztvrdnutí.

UV:

Tato norma nezavádí žádnou zkušební metodu pro UV záření. Tyto materiály jsou dostatečnou ochranou.

Riziko úderu elektrickým proudem:

Tyto produkty mohou odolat elektrickému proudu, ve vlhkosti je riziko vyšší.

Použité materiály:

ato rukavice je zhotovena z hovězí usně.
Podšívka je z bavlněné tkaniny.

Skladování: Skladujte v suchu při teplotách nad 5° Celzia. Nestohujte výš než 5 kordonů na paletě.

Rukavice byly testovány v institutu Intertek no. 0362 - United Kingdom